

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, pravé, Ø DC: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268463 20
GTIN	4045197470058
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 35
Ø stopky D _s	25 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 10T3..
Menovitý-Ø D	20 mm
Úžitková dĺžka L ₁	30 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvŕtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 35	269028 35
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500