

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, Ø DC: 26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268468 26
GTIN	4045197470263
Trieda položky	21X

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
 - **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**
- Sústružnícky a vŕtací nástroj **používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

Technický opis

Ø stopky D _s	32 mm
Menovitý-Ø D	26 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 1305..
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 36
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Úžitková dĺžka L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Dĺžka previsu L _A	73 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 36	269028 36
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600