

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268467 20
GTIN	4045197470171
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
 - **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**
- Sústružnícky a vŕtací nástroj **používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

Technický opis

Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 10T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 35
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Menovitý-Ø D	20 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Úžitková dĺžka L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Dĺžka previsu L _A	56 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 35	269028 35
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500