

Garant**RC.X 1204, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie