

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie