

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VS
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie