


Garant**SCMT 120408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	VS
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie