

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie