

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vrtacie nástroje 1,5×D, ľavé, Ø DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268464 10
GTIN	4045197470089
Trieda položky	21X

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným chladením.

Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vrtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
- **Pri vrtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Menovitý-Ø D	10 mm
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 31
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 05T1..
Ø stopky D _s	12 mm
Úžitková dĺžka L ₁	15 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Séria	„5 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 31

269028 31

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8