

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie