

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HB7120-1
GTIN	4045197818898
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie