

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie