

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie