

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, pravé, Ø DC: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268463 8
GTIN	4045197468475
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 30
Menovitý-Ø D	8 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,22 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 0401..
Úžitková dĺžka L ₁	12 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvŕtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 30	269028 30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200