

Garant**tepelný upínací trň, SK 40 A = 120, Ø upnutia D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302256 20
GTIN	4045197287984
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Upínač	SK 40 A = 120
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/20	302412 32/20
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/20	302410 32/20
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 20-32	354240 20-32
	302416 32/20

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/20

Ťažné čapy tesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap 45° tesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre \varnothing upnutie 16,1-22	354236 16,1-22
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40	354225 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, tesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapy tesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Adaptér chladenia krátky 4,5° pre \varnothing upnutie 16,1-22	354235 16,1-22
Ťažný čap 60° tesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovaním tesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapy Mazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap 45° tesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapy tesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre \varnothing upnutie 12-20	354240 12-20
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním tesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 tesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40