

Garant**WCHX 10T308, Typ: SM**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268494 SM
GTIN	4045197470966
Trieda položky	21K

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 20.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Typ	SM
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	110 - 140 m/min
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 220 m/min
Typ	HB7120
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 10T308
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre \varnothing nástroja D_c

20 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie