

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273757 16/2
GTIN	4045197584144
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	31,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	14 mm
Funkčná šírka L_4	16 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkových hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Upevňovacia skrutka Typ 5

279815 5

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600