

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 12/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273758 12/2
GTIN	4045197584014
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

## Technický opis

Dĺžka hlavy $L_1$	31,5 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkčná šírka $L_4$	12 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	14 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	12 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upevňovacia skrutka Typ 4

279815 4

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500

659957 500