

**Garant****Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273790 25/3   |
| GTIN             | 4045197485281 |
| Trieda položky   | 21W           |

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$ | 32 mm                   |
| Skrutka                                  | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Odsadenie stredu $L_3$                   | 19 mm                   |
| $t_{\max}$ Vnútorne spracovanie          | 6 mm                    |
| Šírka zápichu w                          | 3 mm                    |
| Celková dĺžka L                          | 250 mm                  |
| Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak    | 40 mm                   |
| Ø stopky $D_s$                           | 25 mm                   |
| Druh použitia                            | pravé                   |
| Vnútorne chladenie                       | áno                     |
| možné axiálne zapichovanie               | áno                     |
| Druh produktu                            | Vyvrátavacia tyč        |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20                                    | 674248 TX20 |
| Upevňovacia skrutka Typ 8   | 279815 8    |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500  |