

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P, DI32, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309668 19
GTIN	2050001705365
Trieda položky	34F

**Popis****Prevedenie:**

**Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.

**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.

Vulkanizované **vysokotlakové tesniace podložky** do 80 bar.

Premostenie Ø upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Vhodné pre:**

ER upínacie matice CP č. 309665 veľ. 32DI.

**Upozornenie:**

**Systém FAHRION** ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP **nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

• **Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.**

• **Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.**

**Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!**

**Technický opis**

Ø napnutia	19 mm
Séria	Centro P
pre typ	D132
Vonkajší Ø D	26,2 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	Príslušenstvo pre klieštinový upínací trň