

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273758 16/2
GTIN	4045197584021
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

**Technický opis**

Hĺbka vpichu $t_{\max}$	14 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	31,5 mm
Funkčná šírka $L_4$	16 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Šírka zápichu w	2 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upevňovacia skrutka Typ 5	279815 5
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600