

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 40/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 40/3
GTIN	4045197680310
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

$t_{\max}$ Vnútorne spracovanie	11,5 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	49 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	60 mm
Ø stopky $D_s$	40 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500