

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 20/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273791 20/2
GTIN	4045197485335
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

t_{\max} Vnútorne spracovanie	6 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	25 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Odsadenie stredu L_3	14,5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	30 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500