

Garant**Upínacia matica OZ, Rozsah upínania skľučovadla: 2-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Matica je tvrdená a brúsená po celom obvode.
- S prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkových ložiskách pre vyššie prídržné sily a lepšiu obvodovú hádzavosť.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Technický opis

Celková dĺžka L	24 mm
Rozsah upínania skľučovadla	2 - 16 mm
maximálny ťahovací moment	100 Nm
Závit	M33×1,5
Vonkajší Ø D	43 mm
Norma	DIN 6388 D

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 40/42	628400 40/42
--	--------------