

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273757 16/3
GTIN	4045197538321
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

## Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	37 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	21 mm
Funkčná šírka $L_4$	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Upevňovacia skrutka Typ 5

279815 5

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600