

Garant**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 32/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 32/2
GTIN	4045197679666
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Šírka zápichu w	2 mm
t_{\max} Vnútorne spracovanie	10 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	39 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	50 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500