

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273760 20/3
GTIN	4045197485175
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 10xw

### Upozornenie:

Maximálny  $\varnothing$  = obmedzený  $\varnothing$  obrobku z dôvodu konštrukcie.

Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.

V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

## Technický opis

Funkčná šírka $L_4$	21,5 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šírka zápichu w	3 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	46 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	30 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Maximálny $\varnothing$	60 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600