

**Garant****WCHX 070304, Typ: SM**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268484 SM
GTIN	4045197470669
Trieda položky	21K

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 15.

## Technický opis

Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	110 - 140 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 220 m/min
Typ	SM
Typ	HB7120
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 070304
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	15 mm
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie