

Garant**Upínacia matica OZ, Rozsah upínania skľučovadla: 2-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Matica je tvrdená a brúsená po celom obvode.
- S prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkových ložiskách pre vyššie prídržné sily a lepšiu obvodovú hádzavosť.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Technický opis

Celková dĺžka L	30 mm
Závit	M48x2
maximálny ťahovací moment	180 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	2 - 25 mm
Vonkajší Ø D	60 mm
Norma	DIN 6388 D

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 58/62	628400 58/62
--	--------------