

Garant**WCHX 10T304, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Trieda položky	21K

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 20.

Technický opis

Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	180 m/min
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	300 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HLINÍK
Ďalšie použitie	K
Typ	HU70AL
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 10T304
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D _c	20 mm
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie