


Garant**Upínacia matica OZ, Rozsah upínania skľučovadla: 4-32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Matica je tvrdená a brúsená po celom obvode.
- S prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkových ložiskách pre vyššie prídržné sily a lepšiu obvodovú hádzavosť.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Technický opis

Celková dĺžka L	33,5 mm
maximálny ťahovací moment	220 Nm
Závit	M60x2,5
Rozsah upínania skľučovadla	4 - 32 mm
Vonkajší Ø D	72 mm
Norma	DIN 6388 D

Kvalita vyváženia G pri otáčkach

G 2,5 pri 25000 min⁻¹

Druh produktu

Upínacia matica