

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 25/2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 25/2,5
GTIN	4045197485267
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	32 mm
Odsadenie stredu L_3	19 mm
Šírka zápichu w	2,5 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} Vnútorne spracovanie	6 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	40 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500