

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 16/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

$t_{\max}$ Vnútorne spracovanie	6 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	23 mm
Odsadenie stredu $L_3$	14,5 mm
Skrutka	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	30 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upevňovacia skrutka Typ 9	279815 9
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600