

**Garant****WCHX 10T308, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Trieda položky	21K

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 20.

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	300 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	180 m/min
Typ	HLINÍK
Ďalšie použitie	K
Typ	HU70AL
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 10T308
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre  $\varnothing$  nástroja D<sub>c</sub>

20 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie