

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 40/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273790 40/5 |
| GTIN | 4045197640345 |
| Trieda položky | 21W |

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

| | |
|--|-------------------------|
| Skrutka | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Odsadenie stredy L_3 | 27 mm |
| Šírka zápichu w | 5 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{\min} | 49 mm |
| t_{\max} Vnútorne spracovanie | 13 mm |
| Celková dĺžka L | 350 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak | 60 mm |
| Ø stopky D_s | 40 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| možné axiálne zapichovanie | áno |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20 | 674248 TX20 |
| Upevňovacia skrutka Typ 8 | 279815 8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500 |