

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 20/3
GTIN	4045197485274
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	14,5 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
t <sub>max</sub> Vnútorne spracovanie	6 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500