

**Výmenný držiak WB Vnútorne opracovanie, Typ / vnútorný Ø R: 2/40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Trieda položky	33P

Popis**Použitie:**

Na uchopenie **Morse kužeľových puzdier**, drážkovaných puzdier a na **priame** uchopenie **veľkých tyčí na vnútorné sústruženie** (typ WB).

Technický opis

Vnútorný Ø R	40 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

Príslušenstvo

Upínacie púzdro pre stopku MK Typ / MK 2/4	316240 2/4
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/10	316260 2/10
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/15	316260 2/15

Upínacie púzdro pre stopku MK Typ / MK 2/3	316240 2/3
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/12	316260 2/12
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/16	316260 2/16
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/32	316260 2/32
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/20	316260 2/20
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 2/25	316260 2/25