

**Výmenný držiak WB Vnútorne opracovanie, Typ / vnútorný Ø R: 3/50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Trieda položky	33P

Popis**Použitie:**

Na uchopenie **Morse kužeľových puzdier**, drážkovaných puzdier a na **priame** uchopenie **veľkých tyčí na vnútorné sústruženie** (typ WB).

Technický opis

Vnútorný Ø R	50 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

Príslušenstvo

Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 3/25	316260 3/25
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 3/20	316260 3/20
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 3/32	316260 3/32

Upínacie púzdro pre stopku MK Typ / MK 3/3	316240 3/3
Upínacie púzdro pre valcovú stopku Typ / upínanie Ø 3/40	316260 3/40
Upínacie púzdro pre stopku MK Typ / MK 3/4	316240 3/4