


**Príruba pre skľučovadlá s krátkym kuželom DIN 55027, Ø d1 / kužel: 160/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Trieda položky	33R

Popis**Prevedenie:**

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

Použitie:

Na dodatočnú prístavbu na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. **Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kuželom.**

Pre hlavy vretena **DIN 55027** resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou **DIN 55022**) s rozpernými skrutkami a maticami s nákrúžkom.

Materiál:

Oceľ C45

Technický opis

Hrúbka B	21 mm
Ø kužela d ₂	82,575 mm
Veľkosť kužela	5
Počet rozperných skrutiek	4

Vonkajší Ø D ₁	160 mm
Druh produktu	Príslušenstvo sústružnickeho skľučovadla