

**Príruba pre skľučovadlá s krátkym kuželom DIN 55027, Ø d1 / kužel: 200/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Trieda položky	33R

**Popis****Prevedenie:**

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

**Použitie:**

**Na dodatočnú prístavbu** na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. **Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kuželom.**

Pre hlavy vretena **DIN 55027** resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou **DIN 55022**) s rozpernými skrutkami a maticami s nákrúžkom.

**Materiál:**

Oceľ C45

**Technický opis**

Hrúbka B	21 mm
Ø kužela d <sub>2</sub>	82,575 mm
Veľkosť kužela	5
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	200 mm

Počet rozperných skrutiek	4
Druh produktu	Príslušenstvo sústružnickeho skľučovadla