

**Príruba pre skľučovadlá s krátkym kuželom DIN 55027, Ø d1 / kužel: 250/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	317500 250/8
GTIN	4019208078724
Trieda položky	33R

Popis**Prevedenie:**

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

Použitie:

Na dodatočnú prístavbu na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. **Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kuželom.**

Pre hlavy vretena **DIN 55027** resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou **DIN 55022**) s rozpernými skrutkami a maticami s nákrúžkom.

Materiál:

Oceľ C45

Technický opis

Veľkosť kužela	8
Vonkajší Ø D ₁	250 mm
Ø kužela d ₂	139,735 mm
Hrúbka B	26 mm

Počet rozperných skrutiek	4
Druh produktu	Príslušenstvo sústružnickeho skľučovadla