


**Príruba pre skľučovadlá s krátkym kuželom DIN 55027, Ø d1 / kužel: 315/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	317500 315/6
GTIN	4019208033532
Trieda položky	33R

**Popis****Prevedenie:**

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

**Použitie:**

**Na dodatočnú prístavbu** na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. **Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kuželom.**

Pre hlavy vretena **DIN 55027** resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou **DIN 55022**) s rozpernými skrutkami a maticami s nákrúžkom.

**Materiál:**

Oceľ C45

**Technický opis**

Ø kužela d <sub>2</sub>	106,39 mm
Hrúbka B	26 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	315 mm
Počet rozperných skrutiek	4

Velkosť kužela	6
Druh produktu	Príslušenstvo sústružnickeho skľučovadla