

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 100, Rozsah upínania: 0,5-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

- **Pre chod doprava/dola.**
- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah balenia:Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.**Zvláštne príslušenstvo:**

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW 6
Konštrukcia	štandardné
Dĺžka výčnelku Rozmer A	111 mm
Rozsah upínania	0,5 - 16 mm
Vonkajší Ø D	57 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-7

Norma upínača	DIN 69893-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 6	627481 6
--	----------