



Poťahovák tyčí, Stopka Ø d1: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319705 25
GTIN	4045197673251
Trieda položky	32B

Popis

Prevedenie:

- Eloxované teleso z vysoko pevného hliníka s valčekovými telieskami potiahnutými diamantovým prachom.
- Plynulé nastavenie 1 – 70 mm.
- Vhodné pre okrúhly, štvor- a šesťhranný materiál.
- Integrovaná nastavovacia pomôcka pomocou stupníc.
- Univerzálny valcovitý upínač.

Výhoda:

Rýchle nastavenie na priemer materiálu.

Použitie:

Vhodné pre kotúčový a hviezdicový revolver.

Rozsah balenia:

Tyčový držiak vrátane valčekových teliesok, vymeniteľné čeluste a skrutkovač na skrutky s vnútorným šesťhranom pre výmenu valčekových teliesok resp. vymeniteľných čelustí.

Upozornenie:

Vhodné VDI adaptéry v zozname náhradných dielov, pozri č. 319707 Gr. 20 / 30.

Technický opis

Technický list

Stopka $\varnothing d_1$	25 mm
Délka	55 mm
Šířka	75 mm
Výška	42 mm
Druh produktu	Potahovák tyčí

Príslušenstvo

Adaptér uchopovača tyčí Stopka $\varnothing d1$ 20	319707 20
Adaptér uchopovača tyčí Stopka $\varnothing d1$ 30	319707 30