


**Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA, V3, Ø upnutia D1: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319821 6
GTIN	4045197317605
Trieda položky	33E

Popis**Výhoda:**

- Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
- Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
- Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

Upozornenie:

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 5,7 Nm, dosiahnuteľný vhodným momentovým kľúčom č. 211750 veľkosti 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V3, V4 a V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.

Extra krátke prevedenie na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	16 mm
Ø upnutia D ₁	6 mm
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	V3

Druh produktu

Upínacie skľučovadlo