

**Upínacia hlava mäkká, SK 80, Ø štartovacieho otvoru: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329946 60
GTIN	2050001924216
Trieda položky	33H

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Upozornenie:**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Technický opis**

Ø štartovacieho otvoru	60 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé
Dĺžka L	53 mm

Upínač

SK 80

Druh produktu

Upínacia hlava