

HAINBUCH**Zverák MANOK plus, Typ / konstrukčná veľkosť: RD65****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Stacionárny strojný zverák z masívnej zliatiny. Vysoká prídržná sila, presnosť a tuhosť. Brúsená plocha pre horizontálnu montáž, integrovaný doraz.

Použitie:

Všestranné použitie napr. obrábacie centrá, meracie stroje, stĺpové vŕtačky atď.

Vhodné pre:

Upínacie hlavy č. 329910 – 329946.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Upozornenie:

Použite výmenné zariadenie č. 329832 veľ. 65.

Technický opis

Dĺžka L	184 mm
Šírka B	184 mm
Výška H	120 mm
Hmotnosť	23,5 kg

Velkosť upínania	RD65
Ø rozostupnej kružnice otvorov	126 mm
Presnosť opakovania	0,01 mm
Vzdialenosť upevňovacích otvorov	126 mm
maximálna upínacia sila	105 kN
Rozsah upínania	4 - 65 mm
Hĺbkový doraz	92 mm
Tolerancia rozmeru drážky	20 H7
Druh produktu	Strojný zverák

Príslušenstvo

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 21,5	329934 21,5
Upínacia hlavas priečnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 9	329932 9
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 52	329934 52
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 56	329930 56
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 26,5	329930 26,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 55,5	329934 55,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 31	329930 31
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 29,5	329934 29,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 22	329934 22
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 31,5	329934 31,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 56,5	329934 56,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 20,5	329934 20,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 26,5	329934 26,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 59,5	329930 59,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 53	329930 53
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 24	329930 24
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 39,5	329930 39,5
Upínacia hlavas priečnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 8,5	329932 8,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 10,5	329930 10,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 11	329934 11
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 33,5	329934 33,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 34	329930 34
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 46,5	329930 46,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 55	329930 55
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 62	329934 62
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 4	329930 4
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 43	329934 43
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 21	329930 21

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 16	329930 16
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 11	329930 11
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 52	329930 52
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 42,5	329934 42,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 46	329934 46
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 31,5	329930 31,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 5	329930 5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 12,5	329930 12,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 22	329930 22
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 37	329930 37
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 55,5	329930 55,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 19	329934 19
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 63,5	329934 63,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 60,5	329934 60,5
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 40	329936 40
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 44,5	329934 44,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 27	329930 27
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 51,5	329930 51,5
	329934 23

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 23

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
39

329930 39

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 31

329934 31

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
13,5

329930 13,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
54

329930 54

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
60

329930 60

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
49,5

329930 49,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
11,5

329930 11,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 33

329934 33

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
18

329930 18

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
62,5

329930 62,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
46

329930 46

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 39,5

329934 39,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 57,5

329934 57,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
23

329930 23

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 30

329934 30

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 18

329934 18

329934 34

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami

Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 34

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
38,5

329930 38,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
32,5

329930 32,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
23,5

329930 23,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
42

329930 42

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
13

329930 13

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
36,5

329930 36,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami

Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 32

329934 32

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami

Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 36,5

329934 36,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
53,5

329930 53,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
40

329930 40

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
16,5

329930 16,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami

Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 57

329934 57

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
64

329930 64

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
35,5

329930 35,5

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
29,5

329930 29,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami

Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 53

329934 53

329934 54,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 54,5	
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 25,5	329930 25,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 58,5	329930 58,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 58,5	329934 58,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 53,5	329934 53,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 15,5	329934 15,5
Upínacia hlavas priečnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 10	329932 10
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 38	329934 38
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 61	329934 61
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 29	329930 29
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 61,5	329930 61,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 60	329934 60
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 21,5	329930 21,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 34,5	329930 34,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 48	329934 48
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 52,5	329930 52,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 65	329934 65
	329930 48,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 48,5	
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 61,5	329934 61,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 54	329934 54
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 62	329930 62
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 28	329930 28
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 56,5	329930 56,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 45,5	329934 45,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 25	329934 25
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 51	329930 51
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 44	329930 44
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 38	329930 38
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 42,5	329930 42,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 57,5	329930 57,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 7,5	329930 7,5
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 20	329936 20
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 33	329930 33
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 43,5	329934 43,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 9	329930 9
	329934 28

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 28	
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 59,5	329934 59,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 24,5	329930 24,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 21	329934 21
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 49	329930 49
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 58	329930 58
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 8,5	329930 8,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 37	329934 37
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 51	329934 51
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 12	329930 12
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 12	329934 12
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 13	329934 13
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 32,5	329934 32,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 63,5	329930 63,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 27	329934 27
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 4,5	329930 4,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 35	329934 35
	329934 34,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 34,5	
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 30,5	329934 30,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 19,5	329930 19,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 6,5	329930 6,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 17	329934 17
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 48	329930 48
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 43	329930 43
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 47	329930 47
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 7	329930 7
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 47,5	329930 47,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 44	329934 44
Upínacia hlavas priečnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 8	329932 8
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 59	329934 59
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 57	329930 57
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 54,5	329930 54,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 5,5	329930 5,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 14	329934 14
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 9,5	329930 9,5

Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 5	329936 5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 10	329930 10
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 11,5	329934 11,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 48,5	329934 48,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 50,5	329930 50,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 50,5	329934 50,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 15	329930 15
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 32	329930 32
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 19,5	329934 19,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 56	329934 56
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 17,5	329930 17,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 28,5	329930 28,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 64,5	329934 64,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 47,5	329934 47,5
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 45	329930 45
Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 18,5	329930 18,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 42	329934 42
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 24,5	329934 24,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 41	329934 41
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 52,5	329934 52,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 20	329934 20
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 40,5	329930 40,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 30,5	329930 30,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 41,5	329930 41,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 51,5	329934 51,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 33,5	329930 33,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 37,5	329930 37,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 27,5	329934 27,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 14,5	329930 14,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 36	329934 36
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 35,5	329934 35,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 46,5	329934 46,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 47	329934 47
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 61	329930 61
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 29	329934 29
	329934 23,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 23,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
35

329930 35

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 16

329934 16

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
65

329930 65

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 25,5

329934 25,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 63

329934 63

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
44,5

329930 44,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 24

329934 24

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 37,5

329934 37,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 16,5

329934 16,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 49

329934 49

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 14,5

329934 14,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 12,5

329934 12,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 38,5

329934 38,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
20,5

329930 20,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
60,5

329930 60,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
59

329930 59

329934 15

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 15	
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 18,5	329934 18,5
Upínacia hlavamäkká Ø štartovacieho otvoru 8	329936 8
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 6	329930 6
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 49,5	329934 49,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 36	329930 36
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 26	329934 26
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 17,5	329934 17,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 45,5	329930 45,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 28,5	329934 28,5
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 39	329934 39
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 43,5	329930 43,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 22,5	329930 22,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 27,5	329930 27,5
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 14	329930 14
Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 55	329934 55
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 25	329930 25
Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 26	329930 26
	329934 58

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 58

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
50

329930 50

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 41,5

329934 41,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 40

329934 40

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
41

329930 41

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 13,5

329934 13,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
64,5

329930 64,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
15,5

329930 15,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 8

329930 8

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
30

329930 30

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 22,5

329934 22,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
19

329930 19

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 45

329934 45

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
63

329930 63

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 40,5

329934 40,5

Upínacia klieštinahladá Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
20

329930 20

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 50

329934 50

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 64

329934 64

Upínacia klieštinahladká Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm)
17

329930 17

Upínacia hlavas priečnymi drážkami Upínanie Ø (zvýšenie
o 0,5 mm) 9,5

329932 9,5

Upínacia hlavas priečnymi a pozdĺžnymi drážkami
Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm) 62,5

329934 62,5