

**Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: B25/140****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318100 B25/140
GTIN	4045197315786
Trieda položky	36A

Popis**Prevedenie:**

S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

Upozornenie:

Pri objednávke náhradných dielov č. 318110 – 318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej ocelevej hlavy držiaka A, B, C alebo E.

Technický opis

Dĺžka	140 mm
Výška upínača nástrojov	25 mm
Hrúbka podpery na nástroje W	12 mm
vhodné pre č. 318000	B
Typ	B25/140
Druh produktu	Oceľový držiak

