

Garant**tepelný upínací trň, HSK-F 63, krátke, Ø upnutia D1: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308184 8
GTIN	4045197588005
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Integrované nastavenie dĺžky nástroj od Ø upnutia D₁ 6 mm (nastavenie po 10 mm).

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **veľ. 3 – 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Bez závitových otvorov pre vyvažovacie skrutky a **bez závitov pre trubičku na chladenie.**

GARANT: Upravené funkčné plochy HSK. **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**

Použitie:

- **Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.**
- **Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.**

Rozsah balenia:

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od Ø upnutia D₁ 6 mm).

Zvláštne príslušenstvo:

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416, zmršťovacie prístroje č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
-------------------------	-------

Ø D ₂	20 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Upínač	HSK-F 63, krátke
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	F
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Podstavná skriňa	354290
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 6-9	354235 6-9
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 6-9	354236 6-9
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1