



Jednostupňová ručná vrtáčka, Typ: HDE13RQX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

Ručná vrtáčka Milwaukee –

- 13 mm vrtáčka, s 94 Nm krútiaci moment.
- Elektronika riadením otáčok.
- Zaistenie vretena pre rýchlu výmenu vrtáku FIXTEC.
- Robustná plne izolovaná kovová skriňa prevodovky.
- Rýchlovýmenný systém kábla QUIK-LOK.

Výhoda:

Kábel QUIK LOK.

Rozsah balenia:

Vrátane kovového rýchlopínacieho vrtacieho skľučovadla 1,5 – 13 mm, prídavná rukoväť, kábel QUIK-LOK (4 m), HD-Box.

Technický opis

Hmotnosť	2 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm

Označenie výrobcu	HDE13RQX
Príkon	950 W
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Chod vpravo/vľavo	áno
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Upínač vrtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
Rozsah otáčok	0 - 850 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Vrtačka